



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Superpegamento en gel Flex RapidFuse® de DAP®

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El superpegamento en gel Flex RapidFuse® de DAP® une prácticamente todos los materiales con una fuerza profesional y una unión duradera resistente a la intemperie. Esta nueva fórmula es un superpegamento reforzado con goma que proporciona una unión rápida, flexible y duradera. El superpegamento en gel Flex RapidFuse de Dap fragua en tan solo 30 segundos y cura completamente en tan solo 4 horas. Con su fórmula de gel fácil de usar y antigoteo, es perfecto para reparaciones y proyectos verticales. Una vez curado, su unión duradera resistente a la intemperie es ideal para uso en exteriores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Botella de 20 g	Transparente	7079800163

### USOS SUGERIDOS

- Telas
- Plásticos
- Madera
- Metal
- Cuero
- Caucho
- Aluminio
- Acero
- ABS (Acrinitrilos Butadieno Estireno)
- PVC
- Cerámica y porcelana
- Vidrio
- Piedra y concreto
- Baldosas
- Papel
- Compuestos
- Melamina/Laminado de alta presión (HPL)
- Policarbonato

**Nota:** No es adecuado para PP (polietileno), PP (polipropileno), ni PTFE (politetrafluoroetileno). Haga la prueba previamente en proyectos con vidrio. Los artículos unidos no se deben colocar en el horno, microonda o lavaplatos. No es seguro para alimentos. No es apto para aplicaciones bajo el agua.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## APLICACIÓN

### **INSTRUCCIONES: ¡LEA ESTAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZARLO!**

1. Las superficies deben estar limpias, secas, estructuralmente firmes y sin materiales extraños y a temperaturas entre 40° F a 105° F (4° C a 40° C).
2. Antes de quitar la tapa, voltee el producto y golpéelo sobre una superficie dura para mover el gel hacia la boquilla de la botella.
3. Desenrosque la tapa y exprima una pequeña cantidad de pegamento en una de las superficies.
4. Presione entre sí ambas superficies durante 10 a 30 segundos. Para materiales porosos, utilice cartón (limpio y sin impresión) para aplicar presión.
5. Vuelva a colocar la tapa y almacene en un lugar fresco y seco.

## **PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS**

Base del adhesivo:	Etil Cianoacrilato
Consistencia:	Gel
Volátil:	>2%
No volátiles:	98%
Viscosidad:	40,000-70,000 cps
Punto de ignición:	189° F (87° C)
Peso/Galón:	8.85 lbs/gal
Olor:	Fuerte
Rango de temperatura para la aplicación:	40° F a 105° F (4° C a 40° C).
Temperatura óptima del envase:	55° F a 85° F (13° C a 29° C).
Rango de temperatura de servicio:	0°F a 120° F (13° C a 29° C).
Tiempo de manipulación:	5 minutos
Curado completo en:	4 horas
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Estable
Cubrimiento:	Hasta 15 ml/pies <sup>2</sup> (el cubrimiento óptimo se basa en la uniformidad y porosidad del sustrato)
Apariencia:	Gel transparente
Vida útil en el contenedor:	18 meses mínimo a 70°F (22 °C)



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

No transfiera a ningún otro contenedor. Conserve el contenedor cerrado herméticamente. Si la boquilla se atasca, límpiela con un alfiler.

**Antes del curado:** Retire el exceso de adhesivo con una toalla de papel seca. Después de limpiar, moje cualquier toalla de papel usada para limpiar el adhesivo con agua antes de desechar.

**Manos:** Remoje las manos en agua tibia jabonosa y desprenda o enrolle suavemente el adhesivo (NO LO HALE), enjuague el área de contacto con agua y busque atención médica si fuese necesario.

**Después del curado:** El adhesivo curado se puede cortar, raspar, lijar o quitar con acetona. No utilice acetona ni ningún otro solvente para limpiar la piel.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad (SDS) visitando nuestro sitio web en [dap.com](http://dap.com) o llamando al **888-DAP-TIPS**.

## GARANTÍA LIMITADA

Los términos de la garantía están disponibles en [dap.com/warranty](http://dap.com/warranty). Llame al (888)-DAP-TIPS para obtener una copia escrita gratis.

## IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

**Fabricado por:** DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al 888-DAP-TIPS o visite [dap.com](http://dap.com) y pulse en “Ask the Expert”

**Información para pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Número de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**